品番：EA115MH-36

品名：単1x4本/5.0L 電動スプレー(電池式/静音)

販売価格	5,230円（税抜）／ 5,753円（税込）			
カタログ価格	5,230円（税抜）／5,753円(税込)			
在庫数	最新在庫：4　（2025/07/18 08:26現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2490ページ2570ページ			



仕様

タンク容量	5L	電源	単1電池×4本(別売)
ノズル形状	3段式伸縮(一頭口)	ノズル長	410～1180mm
ホース長	1.6m	サイズ	260×160×340(H)mm
重量	1.26kg	噴霧能力	噴霧量：毎分260ml 噴射量：毎分550ml
材質	本体・ノズル・容器：ポリプロピレン 耐圧ホース：ポリ塩化ビニル ノズルパイプ：グラスファイバー	付属品	ショルダーベルト、スポイト、延長ジョイントパイプ
電池寿命	約7.5時間		

新型ポンプ採用でポンプが詰まりにくい設計になっています。

3段伸縮ノズルと延長ジョイントパイプで最大約118cmまで伸びるので、高い所や離れた場所でも楽に噴射できます。

音の静かな振動型ポンプ内蔵で従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現しました。隣近所にもやさしい駆動音です。

コンパクト設計のデザインながらハイパワーモーター搭載で抜群の噴霧量です。

容器の底が傾斜になっているので、少なくなった液も無駄なく使えます。

スイッチを押すだけのカンタン操作で作業開始できるので、安心して使えます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.