品番：EA115MH-40

品名：12.0L ハンドスプレー(背負型)

販売価格	8,500円（税抜）／ 9,350円（税込）			
カタログ価格	8,500円（税抜）／9,350円(税込)			
在庫数	最新在庫：8　（2025/08/03 00:59現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2491ページ2575ページ			



仕様

容量(L)	12	サイズ(mm)	400×115×600(H)
重量(kg)	3.28	ホース長	1.3m
ノズル長	930mm	材質	本体･ノズル：ポリプロピレン 容器：ポリエチレン 耐圧ホース：軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ：グラスファイバー 除草剤ノズル：真鍮製クロームメッキ
加圧式スプレー			
延長パイプ2段式(二頭口)			
加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。			
超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。			
ロック機能付きで、断続散布と連続散布の切り替えができます。			
背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型			
除草剤専用ノズル付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.