

品番：EA115MH-50

品名：320ml ハンドスプレー(蓄圧式)



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/13 18:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0049ページ2428ページ2511ページ		



#### 仕様

容量(L)	0.32	サイズ(mm)	165×85×200(H)
重量(g)	440	材質	真鍮製クロームメッキ
耐熱温度	-20～130℃		
蓄圧(加圧)式スプレー			
防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に			
ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様			
ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。			
霧の角度は約80度です。			
目に見えないほどのきめ細かな霧を一定時間連続で噴霧できます。			
医療用にも充分お使いいただけます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.