

品番：EA115MH-51

品名：920ml ハンドスプレー(蓄圧式)



販売価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
カタログ価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/17 12:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0049ページ2488ページ2574ページ		



仕様

容量(L)	0.92	サイズ(mm)	200×110×275(H)
重量(g)	1000	材質	真鍮製クロームメッキ
耐熱温度	-20～130℃		
蓄圧(加圧)式スプレー			
防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に			
ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様			
ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。			
霧の角度は約80度です。			
医療用にも充分お使いいただけます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.