

品番：EA115MH-61

品名：6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,710円(税抜)／4,081円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,710円(税抜)／4,081円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2025/05/18 17:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2489ページ                      |      |   |



仕様

|        |                                                        |         |             |
|--------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 容量(L)  | 6                                                      | サイズ(mm) | φ180×435(H) |
| 重量(kg) | 1.36                                                   | ホース長    | 1500mm      |
| 材質     | 本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン<br>タンク:ポリエチレン<br>耐圧ホース:軟質ビニール樹脂 | ブラシ長    | 220mm       |
| 付属品    | シャワーヘッド、ブラシノズルセット                                      |         |             |

加圧式スプレー

シャワーヘッドは使用用途に合わせて、シャワー・全開・ストレート・セミシャワー・拡散の5つの水形が選べます。

レバーをロックでらくらく連続散水できます。

電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。

ブラシから水が出る設計で、洗い流しながらお掃除可能です。

軽くてコンパクト！ 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラクです。

ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単なワンタッチです。

温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。

代替品

|                                                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b>      EA115M-11</p> <p><b>コメント</b>    充電式フォームガン</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号   06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.