

品番：EA115MK-4

品名：7.6L ハンドスプレー(ステンス製タンク)

|                                                                                  |        |                              |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格   | 54,000円(税抜)／ 59,400円(税込)     |      |   |
|                                                                                  | カタログ価格 | 54,000円(税抜)／59,400円(税込)      |      |   |
|                                                                                  | 在庫数    | 最新在庫: 1 （2026/03/14 21:22現在） |      |   |
|                                                                                  | 商品入数   | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ                                                                          |        | 0050ページ2429ページ2511ページ        |      |   |



手元でロックすることで、連続吐出可能

仕様

|                    |          |         |                     |
|--------------------|----------|---------|---------------------|
| 容量(L)              | 7.6      | サイズ(mm) | φ 205×490(H)        |
| 重量(kg)             | 3.6      | ホース長    | 1066mm              |
| ノズル長               | 304mm    | 材質      | タンク:ステンレス<br>ノズル:真鍮 |
| 動作圧力               | 40～60psi |         |                     |
| 手元でロックすることで、連続吐出可能 |          |         |                     |
| 加圧式スプレー            |          |         |                     |
| 噴霧・噴射調整可能          |          |         |                     |