

品番：EA115MM-12

品名：15.1L ハンドスプレー(背負型)



販売価格	13,850円(税抜) / 15,235円(税込)		
カタログ価格	13,850円(税抜) / 15,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/04 01:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



目詰まりを防ぐため、3段階でろ過を行ないます

仕様

加圧式スプレー			
タンク容量	15.1L	サイズ	360(W)×200(D)×570(H) mm
ホース長	1200mm	ノズル長	580mm
キャップ部開口	102mm	材質	タンク: ポリエチレン ノズル: プラスチック・真鍮
重量	3.9kg		
100%漏れ防止構造で、こぼしません。			
大きな開口部で入れやすいです。			
タンク内の取外しが出来るフィルターが3段階でろ過を行います。			
ポンプハンドルのポジションは、左右どちらでも取付けできます。			
3種類のノズル付 プラスチック製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射) 真鍮製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射) フラット型ノズル(調節できません)			

代替品



品番 EA115MM-12A

コメント 変更点:ロゴ・タンクキャップの色変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.