

品番：EA115MM-12A

品名：15.1L ハンドスプレー(背負型)

	販売価格	34,900円(税抜)／38,390円(税込)		
	カタログ価格	34,900円(税抜)／38,390円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/02 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0051ページ2430ページ2512ページ			



タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います

仕様

サイズ	360(W)×200(D)×570(H)mm	仕様	噴霧・噴射切替式
タンク容量	15.1L	ホース長	1200mm
キャップ部開口	102mm	ノズル長	580mm
重量	3.9kg	材質	タンク:ポリエチレン ノズル:プラスチック・真鍮
加圧式スプレー			
大きな開口部で入れやすいです。			
ポンプハンドルのポジションは、左右どちらでも取付けできます。			
3種類のノズル付 プラスチック製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射) 真鍮製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射) フラット型ノズル(調節できません)			
タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います			
パッド入りショルダーストラップで長時間の作業も快適			

