

品番：EA115MM-61

品名：7.0L ハンドスプレー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,300円(税抜) / 20,130円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,300円(税抜) / 20,130円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/11 14:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0050ページ2429ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| 容量(L) | 7 | サイズ(mm) | φ200×520(H) |
| 重量(kg) | 1.46 | ホース長 | 1200mm |
| ノズル長 | 610mm | 材質 | タンク: ポリエチレン、 ノズル: プラスチック ホース: ポリ塩化ビニル |
| 最大吐出圧力 | 0.3MPa | 使用温度範囲 | 5~30℃ |
| 加圧式スプレー | | | |
| ショルダーストラップ付 | | | |
| 耐紫外線性 | | | |
| エタノール、アセトン、グリコール、アンモニア、ブレイククリーナー、酸、腐食性物質は推奨できません。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.