

品番 : EA115MN-21

品名 : 1.0L ハンドスプレー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,580円(税抜) / 7,238円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,580円(税抜) / 7,238円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/12/17 06:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2488ページ | | |



110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です

仕様

| | | | |
|--------|--------|---------|-----------------|
| 容量(L) | 1 | サイズ(mm) | φ110×290(H) |
| 重量(g) | 420 | 材質 | タンク:HDPE、ノズル:PA |
| 使用温度範囲 | 5~30°C | 最大使用圧力 | 0.25MPa |

加圧式スプレー

調整ノズル

110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。

産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に

紫外線耐性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.