

品番：EA115MS-11

品名：950ml クリーニングガン



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/14 16:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0355ページ2519ページ		



仕様

容量(L)	0.95	サイズ(mm)	φ101×228(H)
重量(g)	700	材質	タンク:ポリエチレン ノズル:プラスチック樹脂 コネクタ部:真鍮 シール部:ニトリルゴム
適応水道圧	0.27~0.4MPa	接続ねじ	3/4¥"NHオス
仕様	プラグなし		

泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。

発泡剤入りクリーナー、洗剤、石鹼濃縮物等を簡単に泡立てることができます。

タンク内の洗浄液の混合比率は5段階で設定できます。

真鍮製のクイックコネクタでスプレーガンを簡単に取り付け・取り外し可能です。

洗浄後、発泡ノズルを外しスプレーガンで素早く洗い流せます。

ノズルは垂直・並行方向に調整可能です。

タンク側面に目盛付

目詰まり防止フィルター付

濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.