

品番 : EA115N-4B

品名 : 3.1kW 洗浄機(インジン付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 112,700円(税抜)／123,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 112,700円(税抜)／123,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/01/17 05:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2437ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------------------------|---------|---|
| メーカー | 工進 | 型番 | JCE-1408UDX |
| 動力 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | 最大吐出量 | 8L/min |
| 最高吐出圧力 | 14MPa(140kgf/cm ²) | エンジン出力 | 定格:3.1kW/3,600rpm、 最大:3.5kW/3,600rpm |
| サイズ | 585×960×775(H)mm | 重量 | 32.5kg |
| 燃料タンク容量 | 3.6L | 付属品 | ガン・ワンタッチ式×1ヶ、吐出ホース(10m)・ワンタッチ式×1本、吸入ホース(3m) 1本、ストレーナー×1個、水道直結用ホース(3m)×1本、水道直結用ホースバンド×1本、洗剤吸引ホース×1本、ノズルクリーナーピン×1本、余水ホース(3m)×1本、取扱説明書 |
| ポンプタイプ | 三連プランジャー式 | ホース長 | 吐出:10m 吸入:3m 余水:3m |
| 直射距離目安 | 高圧直射:2~3m、到達距離:7~8m | 吸入揚程 | 1.5m |
| 始動方式 | リコイルスターター方式 | 総排気量 | 179cc |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 燃料消費目安 | 約2時間 |
| オイル量 | ポンプ:120cc、エンジン:600cc | ランス・ノズル | ノズル交換式ランス×1本、 交換噴口ノズル×5種 |

| | | | |
|--|--|---------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ・直射ノズル(赤色) ・15°拡散ノズル(黄色) ・25°拡散ノズル(緑色) ・40°拡散ノズル(白色) ・洗剤吸引用ノズル(黒色) |
| 圧力調節 | 無段階(圧力調整バルブ) | 使用液 | <p>清水 ※用水路より取水の場合は別売りのディスクフィルターを取り付けてください。 ※使用可能液以外は使用しないでください。</p> |
| 使用可能洗剤 | 中性洗剤 ※使用可能洗剤以外は使用しないでください。 | 液温 | 5~40°C |
| 点火プラグ | TORCH:F6TC, LG:F6TC (NGK: BP6ES, CHAMPION:N9YC) | 使用不可液体例 | 飲料水、泥水、海水、灯油、軽油、重油、 ガソリン、薬品、酸/アルカリ性の液体 |
| 使用不可洗剤例 | 石けん、クレンザー(みがき粉)、酸/アルカリ性洗剤、塩素系カビ取り剤など | | |
| 高圧力で出力することにより、トラクターなどのガンコな汚れも一掃できます。 | | | |
| 電源要らずのエンジン式なので、場所を選ぶことなく使用できます。高さのある用水路からでも吸水可能です。 | | | |
| 水道直結用ホース付きで水道への直結可能 | | | |
| 圧力調整機能付 | | | |

代替品

| | |
|--|----------------------|
|  | 品番 EA115N-5B コメント |
|--|----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.