

品番 : EA115N-6

品名 : 3.6kW 洗浄機(エンジン付)



販売価格	69,100円(税抜) / 76,010円(税込)		
カタログ価格	69,100円(税抜) / 76,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/27 10:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2437ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	JCE-1710
動力	空冷4サイクルガソリンエンジン	最大吐出量	10L/min
最高吐出圧力	17MPa(170kgf/cm ²)	エンジン出力	定格:3.6kW/3,600rpm、 最大:4.2kW/3,600rpm
サイズ	415×670×550(H)mm	重量	33.2kg
燃料タンク容量	3.6L	付属品	吸入ホース(3m)、吐出ホース(8m)、 ガン(ネジ式)、ストレーナー、ホースバンド、 ノズルクリーナーピン
ポンプタイプ	三連プランジャー式	ホース長	吐出:8m 吸入:3m
直射距離目安	高圧直射:2~3m、到達距離:約8m	吸入揚程	50cm
始動方式	リコイルスターター方式	総排気量	212cc
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	燃料消費目安	約2時間
オイル量	600cc(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)	ランス・ ノズル	ノズル交換式ランス×1本、 交換噴口ノズル×5種 ・直射ノズル(赤色) ・15°拡散ノズル(黄色) ・25°拡散ノズル(緑色)

			<ul style="list-style-type: none"> ・40°拡散ノズル(白色) ・流し用ノズル(灰色) ・回転ノズル
圧力調節	調整不可	使用液	清水 ※用水路より取水の場合は別売りのディスクフィルターを取り付けてください。 ※使用可能液以外は使用しないでください。
使用可能洗剤	中性洗剤 ※使用可能洗剤以外は使用しないでください。	液温	5～40℃
点火プラグ	TORCH: F6TC, LG: F6TC (NGK: BP6ES, CHAMPION: N9YC)	使用不可液体例	飲料水、泥水、海水、灯油、軽油、重油、ガソリン、薬品、酸/アルカリ性の液体
使用不可洗剤例	中性洗剤以外のもの		
17MPaの高圧力なので、こびりついて取れない泥も跳ね飛ばします。			
水道直結でも自吸でも使えます。(自吸能力:50cm)			
用途によって噴射角度を変更できる5種類のノズル付き			
電気式洗浄機では物足りない方にお勧めです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.