

品番 : EA115RA-1

品名 : AC100V/1000W ハンディースチームクリーナー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,200円(税抜) / 21,120円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,200円(税抜) / 21,120円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/26 21:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|       |                                 |        |                  |
|-------|---------------------------------|--------|------------------|
| メーカー  | BLACK+DECKER<br>(ブラック・アンド・デッカー) | 型番     | FSH10SM          |
| 電源    | AC100V(50/60Hz)                 | 消費電力   | 1000W            |
| タンク容量 | 0.1L                            | サイズ    | 120×160×260(H)mm |
| ホース長  | 1.3m                            | 電源コード長 | 3m               |
| 重量    | 1.66kg                          | 材質     | ABS樹脂            |
| 付属品   | マイクロファイバーパット、ホース                |        |                  |

ミットに手を差し込んで使用するタイプのハンディースチームクリーナーで、気軽に掃除と除菌ができます。

こびりついた汚れも集中的に掃除ができ、曲面やせまい場所も届くミットタイプ

洗剤を使わずに水だけで綺麗に掃除が可能

スチーム使用時のミット部の温度は約80℃です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.