

品番：EA115SA-53B

品名：AC100V/1000W スチームクリーナーセット



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2423ページ		



バッグ付で持ち運びに便利です  
ハンディタイプのスチームクリーナーです

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	STM-305R-C ※ESCOオリジナルセット品
タンク容量	0.3L	使用時間	12分
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1000W
スチーム圧力	0.3MPa	噴射スチーム温度	約100℃
サイズ	130×310×250(H)mm	重量	1.7kg(スチームクリーナー本体)
コード長	3m	ホース長	1.2m
加熱方式	ボイラー式	噴射待ち時間	5分
安全装置	セーフティキャップ、チャイルドロック、温度ヒューズ(2個)、温度スイッチ(1個)	セーフティーキャップ	0.5気圧で開閉ロック、5.5気圧で圧力開放
材質	ABS樹脂	カラー	アイボリー
付属品	アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーパー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、		

ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド  
(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズ  
ルクリーニングピン、換気扇セットブラ  
シ、換気扇セット布カバー×3、コンパク  
トノズル、メジャーカップ、布カバー×2、  
スチームクリーナー用布ノズルカバー  
×5、部品袋、組立式ツールバッグ

頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。

約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。

ハンディタイプで、取り回しやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。

やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。

付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。

パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。

スチームクリーナーは水だけで除菌できるので、お子さまやペットにも安心です。

目には見えない汚れや雑菌など衛生面が気になる場所もしっかり除菌

手元スイッチ仕様で作業効率がアップ

チャイルドロック付きで安心

部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。

持ち運びに便利なバッグ付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.