品番: EA115SA-73

品名: AC100V/520W シミ抜クリーナー(大容量/大型ヘッド)



販売価格	<b>27,300円</b> (税抜)/30,030円(税込)				
カタログ価 格	27,300円(税抜)/30,030円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 23:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





































## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	RNS-P10-W
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	520W
回収タンク	1.6L	清水タンク	1.8L
サイズ	370×190×355(H)mm	重量	4kg
コード長	5m	ホース長	1.7m(Φ35mm)
使用温度範囲	0~40℃	材質	ABS, PP
付属品	ホース、ホルダー、 ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、 フロアノズル(延長パイプ×2)		

リンサークリーナーだから食べこぼしや粗相など布製品の汚れが水の力できれいに落ちる

レバーを握ると自動で散水

長時間使用しても手が疲れにくい

1.8Lの清水タンクで広範囲に散水できる

しつこい汚れもお湯で浮かせてさっぱりキレイに解決

家中まるっと水洗い、諦めていたあの場所、あの汚れに

赤ちゃんやペットのいるお家でも、水だけで洗浄できるから安心

キャスター付きで移動もラクラク、ちょっとした段差なら簡単に乗り越えられる

清水タンク、回収タンクはもちろん、ハンドツールも取り外して丸洗いできる

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.