

品番 : EA115TA-1A

品名 : AC100V/1.0kw タンク付高圧洗浄機



販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/02 15:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	AC100V(50/60Hz)	最大許容圧力	8.5MPa(常用:6.5MPa)
最大吐出水量(ターボランス使用時)	280L/h(常用吐出水量:220L/h)	材質	ポリプロピレン
コード長	3m	連続使用時間	1時間(タンク1杯当たりに約7分)
消費電力	1000W	タンク容量	23L
重量	本体:6.5kg 各パーツを含む重量:8.5kg	騒音値	71.5dB
サイズ	400(W)×310(D)×510(H)mm		

静穏なので、集合住宅でも気兼ねなく使えます。
水道からでも給水でき、長時間の使用も可能です。
タンク部分に本体をコンパクトに収納できます。

セット内容	本体タンク・高圧ホース(10m)・ガン・ガンコネクター・拡散可変ランス・ターボランス・ノズルクリーナーピン・ワンタッチコネクター(ホース継手付)・ホースバンド		
-------	---	--	--

お湯の使用は、40℃以下なら可能です。

モーター出力	1.0kw		
--------	-------	--	--

代替品



品番 EA115TA-1B
コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.