

品番 : EA115TB-1

品名 : DC36V タンク付高圧洗浄機(充電式)



販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/13 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	リチウムイオン電池(付属)	吐出水量	最大:270L、常用:180L
タンク容量	26L	サイズ	480×280×480(H)mm
重量	約7.2kg	騒音値	65.8dB
充電時間	最大5時間	連続使用時間	約10分

<セット内容>

本体タンク、高圧ホース(5m)、
ガン、ガンコネクター、
拡散可変ランス、ノズルクリーナーピン、
バッテリー、充電器

コードレスで、どこでも手軽に洗浄できます。

代替品

	品番 EA115TB-1A コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

