

品番：EA115TB-30

品名：DC18.0V [充電式]洗淨機



|         |                             |      |   |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格    | 26,500円(税抜) / 29,150円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 26,500円(税抜) / 29,150円(税込)   |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：1 (2026/06/29 12:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                           | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0049ページ-2431ページ             |      |   |

コンパクト設計

車洗いに最適

タイヤ洗いに最適

吐出水量 1.8L/min

手元に見えるコードレス

タンクレスでどこでも使える

3つの水流と水圧制御で汚れに合わせて洗浄

連続使用時間 約40分

| 本体仕様   |                       |
|--------|-----------------------|
| 吐出水量   | 1.8L/min              |
| 吐出圧力   | 2.2MPa                |
| 連続使用時間 | 強運転：約15分<br>弱運転：約40分  |
| 容量     | 2000mAh               |
| 使用温度範囲 | 0~40℃                 |
| 重量     | 1.8kg (ホース除く)         |
| サイズ    | 884(W)×82(D)×243(H)mm |
| 材質     | ABS樹脂                 |

仕様

|      |                                      |        |  |
|------|--------------------------------------|--------|--|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)               | 型番     | JHW-201  |
| 電源   | 18Vリチウムイオン電池                         | 吐出水量   | 1.8L/min   |
| 吐出圧力 | 2.2MPa                               | 連続使用時間 | 強運転：約15分<br>弱運転：約40分   |
| 充電電池 | 容量：2000mAh<br>使用温度：0~40℃ (充電時：5~35℃) | 充電器    | 電源：AC100V(50/60Hz)<br>出力：DC20V 2A<br>充電時間：約70分   |
| サイズ  | 884(W)×82(D)×243(H)mm                | 重量     | 1.8kg(ホース除く)   |
| ホース長 | 5m                                   | 使用温度範囲 | 0~40℃  |
| 材質   | ABS樹脂                                | 付属品    | 充電式リチウムイオン電池：IBL1820 (1個)、充電器：IBLC18(1個)、専用高圧ホース、ホース用フィルター、拡散可変ランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン |

ガンと本体が一体化したハンディウォッシャー

充電電池の取り付けだけで使用できるポータブルタイプ

バケツなどに入れた水をくみ上げる吸水タイプで、場所を選ばず使えます。

可変ノズルで、シャワー・直噴・拡散の3種類の噴射が選べます。

充電電池残量確認ランプで、充電電池残量が確認できるので安心して使えます。

安全スイッチと運転スイッチのダブルロックで起動するので、誤作動を防止します。

40度までのお湯が使用可能で、排気ガス汚れも油汚れも落ちやすいです。

レジャー後の洗浄、車や自転車の軽い汚れ落とし、ベランダのお掃除、アウトドアやガーデニングに便利です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.