

品番 : EA115TH-11B

品名 : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機(バッテリー付)



販売価格	101,800円(税抜) / 111,980円(税込)		
カタログ価格	101,800円(税抜) / 111,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 12:58現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0048ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	AW18DBL(NN)※ESCOオリジナルセット品
仕様	充電器・バッテリー付き	セット内容	高圧洗浄機 バッテリー 充電器
電源	リチウムイオン電池(DC18V)	吐出圧力	0.5~2.0MPa
吐出水量	0.5~1.2L/min	許容水温	40℃以下(水道水のみ)
給水方法	・タンク給水 ・水道接続 ・溜め水給水	タンク容量	8L
1充電当たりの作業量	約48~107L	サイズ	302×254×473(H)mm
重量	4.5kg(タンクのみ)	騒音値	約72dB
充電時間	約35分	連続使用時間	35分
付属品	高圧ホース(3m) トリガーガン バリエブルノズル ノズルクリーナーピン		

直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。

ポータブルなのにパワフル洗浄

高効率・ブラシレスモーター採用!
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能

取り回しやすいショートノズルタイプ
作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.