品番: EA115TH-11B

品名: DC18.0V [充電式]高圧洗浄機(バッテリー付)



| 販売価格 | 101,800円 (税抜)/111,980円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 101,800円(税抜)/111,980円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/19 22:06現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | | |
| カタログページ | 0048ページ | | | | |



仕様

| メーカー | HIKOKI | 型番 | AW18DBL(NN)※ESCOオリジナルセット品 |
|------------|---|--------|---------------------------|
| 仕様 | 充電器・バッテリー付き | セット内容 | 高圧洗浄機 バッテリー 充電器 |
| 電源 | リチウムイオン電池 (DC18V) | 吐出圧力 | 0.5~2.0MPa |
| 吐出水量 | 0.5~1.2L/min | 許容水温 | 40℃以下(水道水のみ) |
| 給水方法 | ・タンク給水 ・水道接続 ・溜め水給水 | タンク容量 | 8L |
| 1充電当たりの作業量 | 約48~107L | サイズ | 302×254×473(H)mm |
| 重量 | 4.5kg(タンクのみ) | 騒音値 | 約72dB |
| 充電時間 | 約35分 | 連続使用時間 | 35分 |
| 付属品 | 高圧ホース(3m) トリガーガン バリアブルノズル ノズルクリーナーピン | | |

直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。

ポータブルなのにパワフル洗浄

高効率・ブラシレスモーター採用! 圧力可変機能付で様々な用途に対応可能

取り回しやすいショートノズルタイプ 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.