

品番 : EA115TH-16

品名 : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機



販売価格	57,800円(税抜) / 63,580円(税込)		
カタログ価格	57,800円(税抜) / 63,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 11:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0048ページ		

仕様

メーカー	HIKOKI	型番	AW18DBL(NN)
仕様	本体のみ<18V仕様>	電源	リチウムイオン電池
吐出水量	0.5~1.2L/min	吐出圧力	0.5~2.0MPa
タンク容量	8L	騒音値	約72dB
充電時間	約35分	連続使用時間	35分
サイズ	302×254×473(H)mm	重量	4.5kg(タンクのみ)
付属品	高圧ホース(3m)、 トリガーガン、 バリエブルノズル、 ノズルクリーナーピン		
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。			
バッテリー	18V:(旧)EA813HF-17、EA813HF-17A(別売)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.