品番: EA115TH-16

品名: DC18.0V [充電式]高圧洗浄機



販売価格	<b>57,800円</b> (税抜)/ 63,580円(税込)				
カタログ価 格	57,800円(税抜)/63,580円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 15:33現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0048ページ				



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	AW18DBL(NN)		
仕様	本体のみ<18V仕様>	電源	リチウムイオン電池		
吐出水量	0.5~1.2L/min	吐出圧力	0.5~2.0MPa		
タンク容量	8L	騒音値	約72dB		
充電時間	約35分	連続使用時間	35分		
サイズ	302×254×473(H)mm	重量	4.5kg(タンクのみ)		
付属品	高圧ホース(3m)、 トリガーガン、 バリアブルノズル、 ノズルクリーナーピン				
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。					
バッテリー	18V:(旧)EA813HF-17、EA813HF- 17A(別売)				

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.