

品番：EA115TH-21A

品名：DC18.0V[充電式] 高圧洗浄機(エアコン洗浄用)



販売価格	105,500円(税抜)／116,050円(税込)		
カタログ価格	105,500円(税抜)／116,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/17 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	AW18DBL(SA)(NN)
名称	18V仕様	仕様	本体のみ
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売)	吐出水量	0.5～1.2L/min
吐出圧力	0.5～2.0MPa	タンク容量	8L
騒音値	約72dB	充電時間	約25分
連続使用時間	35分	サイズ	254×302×473(H)mm
重量	5.2kg(別売:蓄電池装着時)	付属品	トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン
許容水温	40℃以下(水道水のみ)	給水方法	タンク給水、水道接続、留め水給水
一充電当たりの作業量	約48～107L(吐出水量)		
※バッテリー・充電器は別売です。			
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。			
高効率ブラシレスモーター採用			
高圧洗浄で節水			
優れた操作性 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納			

水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。

熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。

ポータブルタイプなのにパワフル洗浄

取り回しやすいショートノズルタイプ

代替品



品番 EA115TH-11B

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.