

品番：EA115TR-11A

品名：AV100V/1.35kW 高压洗浄機



販売価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1620A
電源	100V(50/60Hz)	モーター出力	1.35kW
吐出水量	静音モード:4.0L 標準モード:5.5L 最大:6.3L	吐出圧力	静音モード:4MPa 標準モード:7.3MPa 最大:10MPa
電源コード	5m	サイズ	337×281×781(ハンドル折りたたみ時:585)mm
重量	8.2kg	付属品	高压ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド
収納時にハンドルを折りたためる			
洗浄場所への移動が楽な大型車輪			
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できる「収納力」			
二重絶縁			

代替品

品番	EA115TR-11B
コメント	変更点:吐出圧力、吐出水量など



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.