

品番 : EA115TR-12

品名 : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機



販売価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 03:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2435ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1430SP
電源	単相100V(50/60Hz)	モーター出力	1.35kW
吐出水量	最大:8.0L/min	吐出圧力	最大:10.0MPa
電源コード	5m	サイズ	304(W)×241(D)×413(H)mm
重量	3.8kg	付属品	高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
注意	※吸水ホース(内径15mm)、ホースバンドなど(吸水ホースを蛇口に固定するもの)は付属していませんのでご用意ください。	許容水温	40℃以下
材質	樹脂	電流	14A
用途	壁・塀・玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄	給水方式	水道/自吸

14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)

巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース

簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続

ターボノズルランスを標準付属

ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力

ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ

取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース

二重絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.