品番：EA115TR-13

品名：AC100V/1.35kW 高圧洗浄機

販売価格	32,300円（税抜）／ 35,530円（税込）		
カタログ価格	32,300円（税抜）／35,530円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/30 01:53現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2495ページ		

仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1630SP
電源	単相100V(50/60Hz)	モーター出力	1.35kW
吐出水量	最大:7.5L/min	吐出圧力	最大:11.0MPa
電源コード	5m	サイズ	367(W)×298(D)×787(H)mm
重量	6.0kg	付属品	高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン
注意	※吸水ホース(内径15mm)、ホースバンドなど(吸水ホースを蛇口に固定するもの)は付属しておりませんのでご用意ください。	許容水温	40℃以下
材質	樹脂	電流	14A
用途	壁・塀・玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など	給水方式	水道/自吸
二重絶縁			

16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
洗浄場所への移動が楽な車輪付
泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に
ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ
取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース
大型ハンドル＆大型車輪付き
ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.