

品番：EA115TR-16A

品名：AC100V/1.35kW 高圧洗浄機

	販売価格		22,700円(税抜)／24,970円(税込)	
	カタログ価格		22,700円(税抜)／24,970円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 0 (2025/12/18 11:54現在)	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1420ASP
電源	AC100V(50/60Hz)	吐出水量	最大:6.3L/min
吐出圧力	最大:10MPa	モーター出力	1.35kW
サイズ	249×301×551mm	重量	6.6kg
付属品	高圧ホース、延長高圧ホース、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース、ホースバンド	ポンプ形式	3連プランジャ
電源コード	5m	高圧ホース長さ	6m+8m
許容温度	40℃以下		
14mの広範囲をカバーできる			
ターボノズルランス付			
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力			
二重絶縁			
作業時の取り回しが楽になった「柔らかホース」を採用			
洗浄場所への移動が楽な大型車輪			

代替品

	品番 EA115TR-12 コメント 吸水ホースなし
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.