

品番 : EA115TR-4A

品名 : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(60Hz)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 64,700円(税抜) / 71,170円(税込) | | |
| カタログ価格 | 64,700円(税抜) / 71,170円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/05 01:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2435ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | AJP-2100GQ |
| 電源 | AC100V(60Hz) | 吐出水量 | 最大:6.5L/min |
| 吐出圧力 | 最大:11MPa | モーター出力 | 1.20kW |
| サイズ | 368×367×591(923)mm | 重量 | 17.8kg |
| 付属品 | 高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100ml)、オイルノズル | ポンプ形式 | 3連プランジヤ |
| 電源コード | 5m | 高圧ホース長さ | 15m |
| 許容温度 | 40℃以下 | 定格電流 | 12.5A |
| 給水方式 | 水道/自吸 | 吸い上げ高さ | 1m |

家庭用ながらプロ機並みの耐久性

15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)

溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付

ストレーナ&フィルタ付

キャリーバッグのようにラクラク移動

収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル

従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。

代替品



品番 EA115TR-11B

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.