

品番 : EA115TR-6

品名 : AC100V/ 1.4Kw 高圧洗浄機



販売価格	47,900円(税抜)／ 52,690円(税込)		
カタログ価格	47,900円(税抜)／52,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/29 20:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-4170VGQ
電源	100V単相(50/60Hz)	吐出水量	3.5～6L/min
吐出圧力	3～7.5MPa	モーター出力	1.45kw
電源コード	5m	サイズ	318(W)×304(D)×840(H)mm
重量	8.4kg	付属品	高圧ホース(10m)、 バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、 洗剤噴射ノズル、 ワンタッチジョイント、 吸水ホース(3m)、 自吸フィルタ、 自吸ホース(ストレーナー付)、 エア抜きホース(3m)

代替品

	品番EA115TR-6A コメントブランド変更(リョービ→京セラ)
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.