

品番 : EA115TR-6A

品名 : AC100V/1.45Kw 高圧洗浄機



販売価格	50,800円(税抜) / 55,880円(税込)		
カタログ価格	50,800円(税抜) / 55,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2435ページ		




仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-4170VGQ
電源	100V単相(50/60Hz)	吐出水量	3.5~6.0L/min
吐出圧力	3~7.5MPa	モーター出力	1.45kw
電源コード	5m	サイズ	318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時:668)mm
重量	8.4kg	吸上げ高さ	1m
最大許容圧力	11MPa	許容水温	40℃以下
給水方式	水道/自吸	ポンプ形式	3連プランジヤ
電流	15A	消費電力	1450W
付属品	高圧ホース(10m)、 バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、 洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、 ワンタッチジョイント、 ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、 ホースバンド、自吸フィルタ、 自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜き ホース(3m)		

電子制御方式による吐出圧力調節

自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的
エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能
専用ストレーナー&フィルターを標準付属
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付
大型車輪で段差の移動が軽快
洗浄場所への移動も楽な大型車輪
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル
ホース類も本体にスッキリ収納できます
二重絶縁

代替品

	<p>品番 EA115TR-11B</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.