

品番 : EA115TR-72A

品名 : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 08:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2435ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1310
電源	AC100V(50/60Hz)	吐出水量	最大:8L/min
吐出圧力	最大:9MPa	モーター出力	1.20kW
サイズ	387×221×404mm	重量	6.2kg
付属品	高圧ホース5m、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド	電源コード	2.5m
高圧ホース長さ	5m	許容温度	40℃以下

手軽に移動ができるコンパクトボディ

ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納

床面への水垂れを防ぐ「水受けトレイ」付

噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズル付

二重絶縁

代替品

品番	EA115TR-12
----	------------



コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.