

品番：EA115Y-20

品名：単1x4本/10.0L 電動スプレー(充電器セット付)



販売価格	29,700円(税抜)／ 32,670円(税込)			
カタログ価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 13:15現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



モデルチェンジ内容 23/12/21 ラベルの変更。旧:赤いラベル、新:緑のラベル(9025 No.54・55)

仕様

メーカー	工進	型番	JS-10※ESCOオリジナルセット品
使用電池	充電器・充電電池セット 単1型×4本(付属:EA758YA-1A)	タンク容量	10L
吐出圧力	0.015MPa	散布量(目安)	1.0～2.0L/min
ホース	内径:8.2mm、長さ:1100mm	ノズル長	450mm
タンクサイズ	330(W)×155(D)×505(H)mm	重量	3.0kg
用途	家庭園芸用薬剤の散布	散布可能量	540L(タンク54杯分)
ポンプタイプ	インペラーポンプ	噴口	シャワー噴口
噴霧切替	通常(自在噴霧幅調整) 少量(自在噴霧幅調整)	接続ねじ	噴口接続M12(専用噴口)
運転量	約6時間(※アルカリ電池使用時)	使用液	除草用薬液
付属品	専用シャワー噴口、ノズルパイプ、少量 散布用噴板 φ0.5×1列、計量カップ、 スポイト、取扱説明書	ノズル仕様	ノズルパイプ:46cm ホース:1.1m ノズルパイプ接続部:M20
ポリエチレンタンク			
背負って使うタイプです。			

除草剤用。アルカリ溶剤は使用不可。
散布量、散布幅調整可能
アルコール使用不可

代替品

	品番	EA115Y-2
	コメント	充電池・充電器別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.