

品番：EA115Y-20A

品名：単1x4本/10.0L 電動スプレー(充電器セット付)



販売価格	30,800円(税抜)／33,880円(税込)			
カタログ価格	30,800円(税抜)／33,880円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 20:10現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	工進	型番	JS-10※ESCOオリジナルセット品
使用電池	充電器・充電電池セット 単1型×4本(付属)	タンク容量	10L
吐出圧力	0.015MPa	散布量(目安)	通常散布用: 1.0～2.0L/min 少量散布用: 0.3～0.7L/min
ホース	内径: 8.2mm、長さ: 1100mm	ノズル長	450mm
タンクサイズ	330(W)×155(D)×505(H)mm	重量	3.0kg
用途	家庭園芸用薬剤の散布	散布可能量	通常散布用: 540L(タンク54杯分) 少量散布用: 190L(タンク19杯分)
ポンプタイプ	インペラーポンプ	噴口	シャワー噴口
噴霧切替	通常(自在噴霧幅調整) 少量(自在噴霧幅調整)	接続ねじ	噴口接続M12(専用噴口)
運転量	約6時間(※アルカリ電池使用時)	使用液	除草用薬液
付属品	専用シャワー噴口、ノズルパイプ、少量散布用噴板 φ0.5×1列、計量カップ、スポイト、取扱説明書	ノズル仕様	ノズルパイプ: 46cm ホース: 1.1m ノズルパイプ接続部: M20
ポリエチレンタンク			
背負って使うタイプです。			

除草剤用。アルカリ溶剤は使用不可。
散布量、散布幅調整可能
アルコール使用不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.