品番: EA115Y-5B

品名: 単1x6本/ 5L 電動スプレー(乾電池式)



販売価格	<b>7,550円</b> (税抜)/8,305円(税込)				
カタログ価格	7,550円(税抜)/8,305円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>13</b> (2025/08/26 06:46現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0050ページ2490ページ				











## 仕様

メーカー	工進	型番	GT-5HD
容量	5L	吐出圧力	0.27MPa
電源	単1電池×6本(別売)	タンクサイズ	385×170×325(H)mm
噴霧量	一頭口:噴霧時0.45L/min、直噴時: 0.57L/min 二頭口:噴霧時:0.68L/min、直噴時: 0.74L/min	付属品	肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ (370mm)
ノズル長	960mm(590mm+延長パイプ 370mm)	ホース長	2m
重量	1.5kg	材質	樹脂
電池寿命目安	約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)	噴霧可能量目安	340L
モーター	直流7.2Vモーター	噴霧目安	一頭口:噴霧時約0.6m、直射時:(斜め45°)約4m 二頭口:噴霧時約0.6m、直射時:(斜め45°)約2.5m
噴口接続部	M8	ノズルパイプ接続部	M16
使用液	殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒 と除草の兼用使用はしないでください。	液温	5~40℃

ダイヤフラムポンプ
アルコール使用不可
噴口は二頭口と一頭口の切替式
ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。
ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.