


品番：EA115YB-21

品名：10.0L エンジン付噴霧機(背負型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 34,700円(税抜) / 38,170円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 34,700円(税抜) / 38,170円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/05 20:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0051ページ2430ページ2506ページ        |      |   |



仕様

|         |                                     |          |   |
|---------|-------------------------------------|----------|---|
| メーカー    | 工進                                  | 型番       | ES-10CDX  |
| タンク容量   | 10L                                 | 吐出圧力     | 0.8MPa  |
| 形式      | 空冷2サイクルエンジン                         | ホース長     | φ6×1.5m   |
| ノズル長    | 600mm                               | 材質       | タンク:樹脂、ノズル:真鍮   |
| 重量      | 5.7kg                               | 最大給水量    | 6L/min  |
| 噴霧量     | 縦型:2.0L/min、<br>カバー付泡状:0.8L/min     | 連続使用時間   | 約50分(タンク一杯)   |
| タンクサイズ  | 405×420×468(H)mm                    | 付属品      | ノズルパイプ(60cm)、カバー付泡状<br>除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、<br>握りグリップ、ボールコック、計量カップ |
| 最高圧力    | 締め切り時:0.8MPa(8kgf/cm <sup>2</sup> ) | 接続ねじ     | 噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4   |
| 噴霧目安    | 縦型二頭口:幅1m、カバー付泡状:幅<br>0.35m         | 使用液      | 殺虫用薬液、消毒用薬液、除草用薬液<br>薬害を防ぐため、噴霧器本体は殺虫、<br>除草、消毒の兼用使用はしないでください。    |
| エンジン排気量 | 22.6cc                              | エンジン最大出力 | 0.5kW(0.67PS)   |
| エンジン回転数 | 6500rpm                             | エンジン燃料   | 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)  |

|                        |         |      |             |
|------------------------|---------|------|-------------|
| エンジンタンク容量              | 約0.5L   | 始動方法 | リコイルスターター方式 |
| キャップ部開口サイズ             | 直径137mm | 用途   | 農業用薬剤の噴霧・散布 |
| 除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター |         |      |             |
| カスケードポンプ               |         |      |             |
| 女性でもラクにエンジンがかけられます。    |         |      |             |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.