

品番 : EA115YB-21

品名 : 10.0L エンジン付噴霧機(背負型)



販売価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 04:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0051ページ2490ページ2569ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	ES-10CDX
タンク容量	10L	吐出圧力	0.8MPa
形式	空冷2サイクルエンジン	ホース長	Φ6×1.5m
ノズル長	600mm	材質	タンク:樹脂、ノズル:真鍮
重量	5.7kg	最大給水量	6L/min
噴霧量	縦型:2.0L/min、 カバー付泡状:0.8L/min	連続使用時間	約50分(タンク一杯)
タンクサイズ	405×420×468(H)mm	付属品	ノズルパイプ(60cm)、カバー付泡状 除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、握りグリップ、ボールコック、計量 カップ
最高圧力	締め切り時:0.8MPa(8kgf/cm ²)	接続ねじ	噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4
噴霧目安	縦型二頭口:幅1m、カバー付泡状:幅 0.35m	使用液	殺虫用薬液、消毒用薬液、除草用薬液 薬害を防ぐため、噴霧器本体は殺虫、 除草、消毒の兼用使用はしないでください。
エンジン排気量	22.6cc	エンジン最大出力	0.5kW(0.67PS)
エンジン回転数	6500rpm	エンジン燃料	2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)

エンジンタンク容量	約0.5L	始動方法	リコイルスター方式
キャップ部開口サイズ	直径137mm	用途	農業用薬剤の噴霧・散布
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスター			
カスケードポンプ			
女性でもラクにエンジンがかけられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.