

品番 : EA115YB-32

品名 : DC18V/2.0Ah/10L 電動スプレー(充電式)



販売価格	38,100円(税抜) / 41,910円(税込)		
カタログ価格	38,100円(税抜) / 41,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0051ページ2430ページ2506ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	SLS-10
タンク容量	10L	吐出圧力	0.3MPa
電源	リチウムイオン電池	充電時間	約60分
ホース長	1.3m	ノズル長	600mm
重量	3.5kg	作業時間目安	約3.5時間
噴霧量	縦型二頭口:0.67L/min、泡状:0.5L/min	付属品	ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭口噴口、カバー付泡状除草噴口、急速充電器、バッテリーパック
タンクサイズ	305×204×448(H)mm	材質	タンク:高密度ポリエチレン ノズル:アルミ
噴霧圧力	縦型:0.26MPa、カバー付泡状:0.28MPa	最高圧力	締め切り時:0.3MPa(3kgf/cm ²)
接続ねじ	噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4	噴霧目安	縦型:幅0.8m、泡状:幅0.5m
運転量	縦型:140L(約14杯分) 泡状:105L(約10.5杯分)	使用液	消毒、除草用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。
液温	5~40℃	過電流保護	ヒューズ2A
適合バッテリー	EA990KB-26	バッテリー用充電器	EA990KB-27

ダイヤフラムポンプ

手元スイッチ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.