

品番：EA115YL-2A

品名：単1x6本/5.0L 電動スプレー(電池式)



販売価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
カタログ価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/29 14:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0050ページ2429ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IR-N5
電源	単1電池×6本(別売)	容量	5L
噴霧量	0.36L/min	噴射量	0.46L/min
サイズ	242(W)×180(D)×310(H)mm	ホース長	1.6m
ノズル長	通常:610~830mm 延長パイプ:880~1100mm	重量	1.7kg(電池含む) 1.1kg(電池含まず)
材質	ポリプロピレン、ポリエチレン	付属品	延長パイプ(27cm)(※ノズル最長110cm) スポイト(目安として約1~1.2ml)

シングルノズルの電池式噴霧器

電動でラクラク噴霧

害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。

水に溶ける園芸用の薬剤のみ使用できます。

ギアを回すだけで手軽にメンテナンスができるやさしい設計

持ち運びに便利なショルダーベルト付き

【霧の細かさを調節可能】

噴口キャップで簡単に霧の細かさを調節できます。

噴射:キャップを緩めると荒い霧に

噴霧:キャップを閉めると細かい霧に

【透明タンク】

液量がひとめで目でわかります。

広口で入れやすく、かきまぜやすい形状

【ロングノズル】

高いところもラクラク散布

ムダのない効果的な噴射ができます。

【パワーギアポンプ】

高精度・耐摩耗に優れたパワーギアポンプを採用

【ワンタッチ取り付け】

タンクの取り付け、取りはずしはワンタッチでOK

本体も取りはずせるので洗浄もラクにできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.