

品番 : EA115YL-3A

品名 : 単1x6本/5.0L 電動スプレー(乾電池式)



販売価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
カタログ価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/12 08:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0050ページ 2429ページ		



薬剤に合わせて使い分けができる2種類のノズル付きの電池式噴霧器です

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	IR-5A
タンク容量	5L	電源	DC9V(単1乾電池6本(別売))
材質	ポリプロピレン、ポリエチレン	噴霧量	約360ml/分
ホース長	約1.6m	ノズル長	0.83m
ノズル伸縮調節範囲	0.61~0.83m	タンクサイズ	242×180×310mm
重量	約1.7kg(電池含む) 約1.1kg(電池含まず)	付属品	泡状噴口ノズル、スポット(目安として約1~1.2ml)

粒状用と泡状用の2種類の噴口付属

薬剤の用途に合わせて使い分けることができます。

粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。

泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。

液量がひと目でわかる透明タンク、広口で入れやすく、かきませやすい形状です。

ギアを回すだけで手軽にメンテナンスができるやさしい設計です。

高精度・高摩耗に優れたパワーギアポンプ採用です。

タンクの取りつけ、取りはずしはワンタッチでできます。本体も取りはずせるので洗浄もラクにできます。

持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.