

品番 : EA115Z-15

品名 : エアコン洗浄用力バー



販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 267 (2025/12/16 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0047ページ		



シンプル構造で使いやすさ抜群! 天力セ・天吊り共用

仕様

胴回り	5.2m(ゴム入り)	材質	PEフィルム(0.05mm)
重量	353g		
天力セ、天吊り共用			
3m排水チューブ付			
1~3回使用可能			
シンプル構造で使いやすさ抜群! 天力セ・天吊り共用			
伸縮ゴム付で簡単装着			
本製品は、1~3回の使用を限度とします。繰り返しの使用はフィルムやゴムの損耗、破損などによる洗浄中の脱落、薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。			
<注意>			
1.作業周辺は充分養生をして作業してください。			
2.電気系統に薬液や水がかからないように充分注意してください。			
3.エアコン本体吊金具にゴム入り部分を固定(不十分な場合はひもなどで補強固定してください)させ装着してください。			
4.洗浄後は充分水切りをしてカバーを外してください。			
5.作業中、薬液や水をこぼさないように注意してください。			
6.突起のあるものに当ると材質上破れことがありますので注意してください。			
7.直射日光や高温な場所での保管は避けてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.