

品番：EA115ZA-110

品名：10m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,000円(税抜) / 16,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,000円(税抜) / 16,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/14 15:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0048ページ2434ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|--------|---|
| 使用圧力 | 10Mpa以下 | 使用温度 | 40℃以下 |
| 材質 | PVC、PVA | 適応流体 | 水道水 |
| ホース長 | 10m | ホースサイズ | 内径×外径: 5×10mm |
| 接続規格 | ねじG1/4 クイックコネク用変換アダプター付 | 対応機種 | ・K1 ・EA115KM-7、EA115KR-1E [K2] ・EA115KR-3 [K2サイレント] ・EA115KM-35D、EA115KM-36D [K3] ・EA115KR-2 [K MINI] ・JTKサイレント (洗浄機本体側にクイックコネクを差し込めるタイプ) |
| 注意 | エアコン洗浄キット(EA115ZY-21)専用のホースです。ケルヒャー製(KARCHER)高圧洗浄機の標準付属洗浄ガンとは接続できません。 | | |

高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。

キック(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。

軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。

軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。

ねじG1/4”の洗浄ノズルガンに接続して使用できます。

※この商品は操作性や取り扱いやすさを重視したホースです。耐久性については標準付属のホースよりも劣る点をご留意ください。

※不適切な状態で保管、使用すると瞬間的にホースの耐久を超え破損の原因となります。
耐用温度は40℃以下です。室内での使用を想定しています。夏季の直射日光が当たる場所、高温環境下、車内保管はご遠慮ください。

※ボールコックが完全に開放されていない状態で使用した場合、ホース内の圧力が異常に上がりホースが画像の通り破裂する可能性があります。

使用時に必ず開閉状態を確認し、完全に開放されていることを確認して使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.