

品番：EA115ZA-115

品名：15m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)



販売価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/29 12:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0048ページ2434ページ		



#### 仕様

使用圧力	10Mpa以下	使用温度	40℃以下
材質	PVC、PVA	適応流体	水道水
ホース長	15m	ホースサイズ	内径×外径: 5×10mm
接続規格	ねじG1/4 クイックコネク用変換アダプター付	対応機種	・K1 ・EA115KM-7、EA115KR-1E [K2] ・EA115KR-3 [K2サイレント] ・EA115KM-35D、EA115KM-36D [K3] ・EA115KR-2 [K MINI] ・JTKサイレント (洗浄機本体側にクイックコネクを差し込めるタイプ)
注意	エアコン洗浄キット(EA115ZY-21)専用のホースです。ケルヒャー製 (KARCHER) 高圧洗浄機の標準付属洗浄ガンとは接続できません。		

高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。

キック(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。

軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。

軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。

ねじG1/4”の洗浄ノズルガンに接続して使用できます。

※この商品は操作性や取り扱いやすさを重視したホースです。耐久性については標準付属のホースよりも劣る点をご留意ください。

※不適切な状態で保管、使用すると瞬間的にホースの耐久を超え破損の原因となります。  
耐用温度は40℃以下です。室内での使用を想定しています。夏季の直射日光が当たる場所、高温環境下、車内保管はご遠慮ください。

※ボールコックが完全に開放されていない状態で使用した場合、ホース内の圧力が異常に上がりホースが画像の通り破裂する可能性があります。

使用時に必ず開閉状態を確認し、完全に開放されていることを確認して使用してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.