

品番：EA115ZH-4

品名：4m エアコン洗浄キット(HiKOKI用)



販売価格	33,900円(税抜) / 37,290円(税込)		
カタログ価格	33,900円(税抜) / 37,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/20 23:59現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0048ページ2430ページ		



仕様

推奨使用圧力	2.0MPa	材質	ノズルガン:真鍮、樹脂(グリップ部) ホース:ポリ塩化ビニル樹脂
ホースサイズ	内径×外径:5×10mm 長さ:4m クイックコネスト・ワンタッチカプラー付	ノズルガンサイズ	約300mm
噴射パターン	扇形(噴射角度:25°)	吐出水量	1.5L/min
適合品番	EA115TH-16(AW18DBL(NN))、 EA115TH-11B(AW18DBL(NN))※エ スコオリジナルセット品)		

ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。

先端ノズルチップは(いけうちノズル)高圧均等扇形ノズルを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.