

品番：EA115ZY-21

品名：6m エアコン洗淨キット(ケルビヤ-用)



販売価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
カタログ価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/14 16:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0048ページ2434ページ		



仕様

ホース長	6m	ホースサイズ	内径×外径: 5×10mm
ノズルガンサイズ	290×90×30mm	推奨使用圧力	10Mpa以下
噴射パターン	扇状噴射(25度)	吐出水量	高圧洗淨機準拠
接続規格	ねじG1/4 クイックコネク用変換アダプター付	材質	PVC、PVA
対応機種	・K1 ・EA115KM-7、EA115KR-1E〔K2〕 ・EA115KR-3〔K2サイレント〕 ・EA115KM-35D、EA115KM-36D〔K3〕 ・EA115KR-2〔K MINI〕 ・JTKサイレント (洗淨機本体側にクイックコネクを差し込めるタイプ)		

360°回転式ノズル

高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。

軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。

軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。

キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。

※噴出の形状 水圧水量可変機能はありません。

※この商品は操作性や取り扱いやすさを重視したホースです。耐久性については標準付属のホースよりも劣る点をご留意ください。

※不適切な状態で保管、使用すると瞬間的にホースの耐久を超え破損の原因となります。  
耐用温度は40℃以下です。室内での使用を想定しています。夏季の直射日光が当たる場所、高温環境下、車内保管はご遠慮ください。

※ボールコックが完全に開放されていない状態で使用した場合、ホース内の圧力が異常に上がりホースが画像の通り破裂する可能性があります。

使用時に必ず開閉状態を確認し、完全に開放されていることを確認して使用してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.