

品番 : EA116FA-60A

品名 : AC100V/750W /60Hz エア-コンプレッサ- (タンク 57L)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 319,000円(税抜) / 350,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 319,000円(税抜) / 350,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/26 21:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0992ページ | | |

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|---------|--------------------------------------|---------|------------------------|
| メーカー | 富士コンプレッサ-製作所 | 型番 | FS-07MS |
| 電動機定格出力 | 0.75kw(1PS)・100V | 周波数 | 60Hz |
| 電動機仕様 | 単相モートル | 運転方式 | 圧力開閉器式 |
| 使用最高圧力 | 0.95MPa (9.5kgf/cm ²) | 空気タンク容量 | 57L |
| 回転速度 | 1130/min | 吐出し空気量 | 82L/min(0.95MPa) |
| 騒音値 | 75dB | サイズ | 920(W)×406(D)×725(H)mm |
| 重量 | 約95kg | | |

空冷低圧タンクマウント形

比較的高い圧力での断続多作業に適した圧力開閉器式

断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプ

特殊リード弁使用によりソフトな運転音

空気を 사용하지 ない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプ

給油式

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.