

品番 : EA116FB-50B

品名 : AC200V/2.2kw/50Hz エアコンプレッサ(タンク 99L)



販売価格	482,000円(税抜) / 530,200円(税込)		
カタログ価格	482,000円(税抜) / 530,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0992ページ		

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	富士コンプレッサ製作所	型番	FS-22P
電動機定格出力	2.2kw・200V(三相)	周波数	50Hz
電動機仕様	三相モートル	運転方式	圧力開閉器式
使用最高圧力	0.95Mpa (9.5kgf/CM2)	空気タンク容量	99L
回転速度	1000/min	吐出し空気量	250L/min(0.95MPa)
騒音値	72dB	サイズ	1200(W)×485(D)×855(H)mm
重量	約155kg		

空冷低圧タンクマウント形

比較的高い圧力での断続多作業に適した圧力開閉器式

断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプ

特殊リード弁使用によりソフトな運転音

空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプ

給油式

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.