

品番：EA116FF-1A

品名：2.3 kw エアコンプレッサ(エンジン付・タンク 9L)



販売価格	336,400円(税抜)／ 370,040円(税込)		
カタログ価格	336,400円(税抜)／ 370,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1032ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	富士コンプレッサ製作所	型番	NCT-07ME
原動機定格出力	2.3kw(3.1PS)	圧縮機	シリンダ径:65mm 行程:37mm シリンダ数:1
使用最高圧力	0.7MPa (7kgf/cm ²)	回転速度	1130rpm
吐出し空気量	90L/min(0.7MPa)	空気タンク容量	9L
エンジン	空冷低圧エンジン及びモートル搭載形 自動アンローダ式、給油式	騒音値	72dB
サイズ	805(W)×420(D)×570(H)mm	重量	69kg
ガソリンエンジン(4サイクル)			
電源のない屋外出張作業用として建築・石材関連など手軽に車両に搭載し、移動に便利			
双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能			
小形軽量のため、持ち運びが簡単			
電源のある場合は、電動機接続可能			

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.