品番: EA116FF-3A

品名:3.4 kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 10L)



販売価格	482,500円(税抜) / 530,750円(税込)				
カタログ価格	482,500円(税抜)/530,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 02:06現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1032ページ				



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	富士コンプレッサー製作所	型番	NCT-22ME
原動機定格出力	3.4kw(4.7PS)	使用最高圧力	0.7MPa(7kgf/cm²)
圧縮機	シリンダ径:65mm 行程:60mm シリンダ数:2	回転速度	1000rpm
吐出し空気量	285L/min(0.7MPa)	空気タンク容量	10L
サイズ	1025(W)×490(D)×650(H)mm	重量	102kg
騒音値	74dB	エンジン	空冷低圧エンジン及びモートル搭載形 自動アンローダ式、給油式

ガソリンエンジン(4サイクル)

電源のない屋外出張作業用として建築・石材関連など手軽に車両に搭載し、移動に便利

双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能

小形軽量のため、持ち運びが簡単

電源のある場合は、電動機接続可能

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

2次側取付口は2箇所あり。

どちらもPT1/4"雌ねじのボールバルブに ϕ 9mmのタケノコが装着されています。 タケノコを外すとPT1/4"雄ねじカプラーを接続できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.