

品番：EA116FF-3A

品名：3.4 kw エア-コンプレッサー(エンジン付・タンク 10L)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 482,500円(税抜)／ 530,750円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 482,500円(税抜)／530,750円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/05/23 18:58現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1032ページ                      |      |   |



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

|                                         |                                  |         |                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| メーカー                                    | 富士コンプレッサー製作所                     | 型番      | NCT-22ME                          |
| 原動機定格出力                                 | 3.4kw(4.7PS)                     | 使用最高圧力  | 0.7MPa(7kgf/cm <sup>2</sup> )     |
| 圧縮機                                     | シリンダ径:65mm<br>行程:60mm<br>シリンダ数:2 | 回転速度    | 1000rpm                           |
| 吐出し空気量                                  | 285L/min(0.7MPa)                 | 空気タンク容量 | 10L                               |
| サイズ                                     | 1025(W)×490(D)×650(H)mm          | 重量      | 102kg                             |
| 騒音値                                     | 74dB                             | エンジン    | 空冷低圧エンジン及びモートル搭載形<br>自動アンローダ式、給油式 |
| ガソリンエンジン(4サイクル)                         |                                  |         |                                   |
| 電源のない屋外出張作業用として建築・石材関連など手軽に車両に搭載し、移動に便利 |                                  |         |                                   |
| 双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能                |                                  |         |                                   |
| 小形軽量のため、持ち運びが簡単                         |                                  |         |                                   |
| 電源のある場合は、電動機接続可能                        |                                  |         |                                   |
|                                         |                                  |         |                                   |

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

2次側取付口は2箇所あり。

どちらもPT1/4”雌ねじのボールバルブにφ9mmのタケノコが装着されています。

タケノコを外すとPT1/4”雄ねじカプラーを接続できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.